

深紫外LED搭載 UV除菌装置

2020年12月販売開始




HEPAフィルター＋深紫外線の組み合わせ技術で空間除菌



①HEPAフィルター
非常に微細な菌、ウイルスを
確実にキャッチ

空気の流れ



②深紫外LED
フィルターでキャッチした
菌やウイルスに
深紫外線を照射し除菌

【製品仕様】 開発中につき予告なく変更となる可能性があります

	モード		
	Low	Middle	High
製品サイズ	Φ210 x H310mm		
定格電圧	110-220V		
畳数	8畳 (約13㎡)/約32㎡		
風量	0.25㎡/min	0.5㎡/min	0.88㎡/min
対応面積	15㎡/h	30㎡/h	53㎡/h
騒音	35dB (A)	45.5dB (A)	54.8dB (A)
循環回数	0.47回/h	0.94回/h	1.65回/h
ウイルス除去時間	50~350S *1		

*1:フィルターに付着したウイルスへ深紫外線を照射することでウイルスが不活化する時間

お申し込みは・・・



TOYODA GOSEI

株式会社 江口巖商店 ・ 株式会社 エクチ

〒470-0206 愛知県みよし市筋生町平地61番地

電話 : 0561-32-2351 FAX : 0561-32-2357

E-MAL : ecoeguchi@eguchi-iwao.co.jp

安心空間作り

HEPAフィルターで菌・ウィルスをキャッチし
UV-C(深紫外線)で、除菌。



家族みんなが心地よい
お手軽サイズで自由に持ち運び。



製品仕様

	モード			
	Low	Mid	High	Sleep
製品サイズ	Φ225×H310mm			
定格電圧	AC100V			
畳数	8畳(約13㎡)/約32m ³			
風量	0.27m ³ /min	0.58m ³ /min	0.88m ³ /min	0.27m ³ /min
騒音	38dB(A)	52dB(A)	56dB(A)	38dB(A)
循環回数*1	0.51回/時間	1.09回/時間	1.65回/時間	0.51回/時間
ウイルス除去時間	50°350秒 *2			

*1: 8畳・1時間当たり空気循環できる回数

*2: HEPAフィルターに付着したウイルスへUVCを照射することでウイルスが除菌される時間

お取り替え用パーツ

HEPAフィルター 品番: TG009-CB00A 	プレフィルター 品番: TG009-CC00A 
--	---

【輸入元】

豊田合成株式会社

ライフソリューション事業本部
愛知県あま市二ツ寺東高須賀1番地1
TEL.052-449-5761
mail:sdgs@mlist.toyoda-gosei.co.jp

製品のお買い上げは当店にお問い合わせください

UVC 空間除菌装置



TOYODA GOSEI

トヨタグループの「豊田合成」が開発した
UVC-LEDを搭載

～ウイルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります～



TG009-CA00A

空間を除菌する 実力派

日本国内におけるLED技術のパイオニア『豊田合成株式会社』製



UVC-LED™ を搭載。

確かな技術により開発された高性能UV-LED光源モジュールはUV光による除菌効果を発揮します。

専門機関による様々な菌・ウイルスへの深紫外線照射試験を実施しその効果を証明しています。



UV-C (深紫外線) LEDとは？

除菌・浄水などに利用が出来る見えない光



HEPAフィルター

花粉やPM2.5など細かな異物を捕集効率を保証する高性能 (HEPA) フィルターで菌やウイルスをキャッチします。



HEPAフィルター

花粉やPM2.5などの非常に微細な異物を確実にキャッチし除菌

UVCユニット

空気中の菌やウイルスにUV-C (深紫外線) を照射し除菌

プレフィルター

取り入れた空気中の大きなホコリなどをキャッチ

汚れた空気を
吸込口から取り入れ


360°循環

※画像はイメージです

1台で
8畳 対応

コンパクトサイズでもパワフル運転。本機1台で8畳のお部屋をカバーします。約1時間の運転*でお部屋の空気をきれいにします。
※Midモード運転時

タッチ式操作パネル



電源ボタン

風量ボタン

風量を次のように切り替えます。
Mid → High
Low ← Sleep

チャイルドロックボタン

小さなお子様による誤動作を防ぎます。

切りタイマーボタン

設定した時間後に自動的に運転を停止します。

1h → 2h → 4h → 8h
(タイマー解除) 消灯

フィルター交換ランプ

HEPAフィルターの交換時期をお知らせします。